



85656283



KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink B.7 alu, matt

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

Spannung

Betriebsspannung 3 - 3 V

Ausstattung

Anzahl Kanäle 4

Lebenszyklus Transmitter 1 %

Konnektivität

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Aufbauhöhe 14 mm

Werkstoff

Farbe Aluminium

Werkstoff Thermoplast

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz Mit Demontageschutz

Montageart Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja