



EE910

Commande 120 blocs éclairage sécurité

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-20 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	65 mm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------