



BRP6517019016

**Osnova kanala BRP, 65x170 mm, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	65 mm
Širina	170 mm
Dužina	2000 mm

**Poklopac, vrata**

Broj poklopaca koji se mogu montirati	1
Širina poklopca 1	80 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm

**Dimenzije**

Unutrašnji presjek	9000 - 9000 mm <sup>2</sup>
--------------------	-----------------------------

**Kapacitet**

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)	38
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	57

**Kompatibilnost**

Format kompatibilan s instalacijom uređaja	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--	-----------------------------------

**Instalacija, montaža**

Perforacija osnove	Da
--------------------	----

**Materijali**

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

**Povezivost**

Spojnicica kanala	Spojnice kao zaseban artikal
-------------------	------------------------------

**Oprema**

Držač kablova je sastavni dio seta	Ne
Broj držača kablova po metru	0
Sa zaštitnim filmom	Da

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

