



BRP6517019016

**Parapetní kanál BRP plast. 65170, dopravní bílá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	65 mm
Šířka	170 mm
Délka	2000 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

**Rozměry**

Vnitřní průřez vodiče	9000 - 9000 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	38
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	57

**Přenos**

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
--	----------------------------------

**Instalace, montáž**

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

**Materiál**

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Konektivita**

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

**Vybavení**

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

