



LLA578

NH00-HR3P-LLA, 1S+1Ö av SKL

Tekniska egenskaper

Säkring

|                 |      |
|-----------------|------|
| Säkringsstorlek | NH00 |
|-----------------|------|

Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

Elektrisk ström

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Märkström                                   | 160 A |
| Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B | 160 A |

Installation, montering

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 10 - 10 Nm |
|-----------------------------|------------|

Uthållighet

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 200  |
| Mekanisk livslängd (omkopplingar)         | 1400 |

Ström

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 47 W |
|--------------------------------------------|------|

Anslutning

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Area solid ledare    | 95 mm <sup>2</sup> |
| Area flexibel ledare | 95 mm <sup>2</sup> |

Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 50 mm  |
| Bredd | 280 mm |
| Längd | 590 mm |

Spänning

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>     | 1000 V |
| Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub> | 8000 V |

Kabel

|                        |      |
|------------------------|------|
| Läge för kabelinföring | Sida |
|------------------------|------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |