



LFF71H1109016

TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GALLERY 2 ΣΤ. 110x40/60mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Διαστάσεις**

Πλάτος	110 mm
Μήκος	120 mm
Πλάτος καλύμματος	110 mm
Διάμετρος ανοίγματος	0 mm
Ύψος ανοίγματος	45 mm
Πλάτος ανοίγματος	45 mm
Αριθμός μονάδων	1

**Ρύθμιση**

Τύπος συσκευής (καπάκι με προεγκοπές για κανάλι dado)	Direct 45 mm
Επικάλυψη	Ναι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

**Υλικά**

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9016

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

**Εξοπλισμός**

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι