



GS20116029

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Mátově zelená

Kód RAL 6029

Povrchová úprava Matná

Materiál Polyamid (PA)

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 50 mm

Šířka 120 mm

Hloubka 54 mm

Počet jednotek 2

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Wago Winsta

Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou 1,5 - 2,5 mm²

Počet vstupů potrubí 2

Instalace, montáž

Montáž Čelní montáž nástěnného kanálu

Konektivita

Druh montáže Modulární

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ano

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno 2x zásuvka

Kryt, dveře

Typ víka Bez víka

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

Zařízení Hager energy, zásuvka BRx

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny

Ano

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

Ilustrace a výkresy

