



LF4004009010

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 900 - 900 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 6 |
|---|---|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

Ausstattung

| | |
|--|-------|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklemme im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Abbildungen | Zeichnungen

