



LF4004009010

Kanal f-vit LF40040-0-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-----------|---------------------------|
| Höjd | 40 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Längd | 2000 mm |
| Inre area | 900 - 900 mm ² |

Kapacitet

| | |
|---|---|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 6 |
|---|---|

Material

| | |
|------------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| RAL-kod | 9010 |
| Färg | Vit |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

Standarder

| | |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Anslutning

| | |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner | 0 |
| Antal fack | 1 - 1 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0 |
| Kabelhållare medföljer | Nej |
| Med skyddsfilm | Nej |

Illustrationer | teckningar

