



LF4004009016

## Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm verkehrsweiß

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe                        | 40 mm                     |
| Breite                      | 40 mm                     |
| Länge                       | 2000 mm                   |
| Lichter innerer Querschnitt | 900 - 900 mm <sup>2</sup> |

#### Kapazität

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 6 |
|---------------------------------------------------------|---|

#### Werkstoff

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| RAL Nummer | 9016                   |
| Farbe      | Verkehrsweiss          |

#### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP       | IP30 |

#### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

#### Anschlussmöglichkeiten

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

#### Ausstattung

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände       | 0     |
| Kammeranzahl                | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0     |
| Mit Kabelhalteklammer       | Nein  |
| Mit Schutzfolie             | Nein  |

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

