



HW4S425FE

Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 2500A 4P Fixe pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                       | 2500 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 85 kA  |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA  |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA  |

Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

Architecture

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Nombre de pôles | 4                    |
| Type de pôles   | 4P4D N:0/50/100/200% |
| Type de boîtier | Produit complet      |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |