



TX023



## Kopplingsur tebis-EIB

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Konfigurationsläge som stöds | ETS<br>easy |
|------------------------------|-------------|

#### Utrustning

|               |   |
|---------------|---|
| Antal kanaler | 2 |
|---------------|---|

#### Leveransens omfattning

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bussanslutning inkluderad | Ja |
|---------------------------|----|

#### Användningsförhållanden

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Driftstemperatur | 0 - 45 °C |
|------------------|-----------|

#### Material

|      |                  |
|------|------------------|
| Färg | Grå (stenfärgad) |
|------|------------------|

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 85 mm |
| Bredd | 36 mm |
| Djup  | 97 mm |