



936552524

Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

Konnektivität

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Serien

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----