



HW4S425FB

Interrupor automático ACB HW4 2500A 4P 85kA fijo p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	2500 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	85 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	85 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	85 kA

Endurancia

Número de maniobras mecánicas	20000
-------------------------------	-------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Resistencia

Resistencia interna	7 $\mu\Omega$
---------------------	---------------

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí