Produktdatablad
M54069010



M54069010

T- och korsstycke M5406-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	57 mm
Mätning A	170 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej

Konfiguration

Överlapp	Nej

Illustrationer | teckningar

