



FG24XD1

**Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x600**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1900 mm
Šířka	1100 mm
Hloubka	600 mm
Tloušťka bočnice	1,50 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm Speciální nástroj
Mechanická odolnost IK	IK10

**Vybavení**

Počet polí v šířce	4
Počet otvorů v desce příruby	8

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	48
-----------------------	----

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Dvoukřídlé dveře, asymetrické

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnici RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

