



HW4S425DB

Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                           | 2500 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 85 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 85 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 85 kA  |

Uthållighet

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 20000 |
|-----------------------------------|-------|

Spänning

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui    | 1000 V  |
| Nominell impulsstyddspänning Uimp | 12000 V |
| Matarspänning                     | AC      |

Resistans

|                |                |
|----------------|----------------|
| Inre resistans | 13 $\mu\Omega$ |
|----------------|----------------|

Arkitektur

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Antal poler               | 4                    |
| Antal avsäkrade poler     | 4                    |
| Enhetens konstruktionstyp | Utdragbar            |
| Antal poler               | 4P4D N:0/50/100/200% |

Ström

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 226,40 W |
|--------------------------------------------|----------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |