



LNH0020M

Fusível de facas NH000 gG 20A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva

gG

Fusível

Dimensão do fusível

NH000

Características do fusível

gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

Intensidade de corrente

Corrente nominal

20 A

Condições de utilização

Isolado

Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

Potência

Potência total dissipada em IN

2,30 W

Dimensões

Altura

79 mm

Largura

21 mm

Profundidade

51 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim