




VR06057011

## Boîte de sol ronde 12 modules grise

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

#### Dimensions

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Profondeur de montage                          | 77 mm  |
| Diamètre d'installation                        | 215 mm |
| Diamètre extérieur                             | 234 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 5 mm   |

#### Configuration

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Taille de l'installation (installations sous sol) | R06 |
|---------------------------------------------------|-----|

#### Installation, montage

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | No  |
| Compatible avec l'installation en faux plancher  | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | No  |

#### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

#### Matières

|         |                |
|---------|----------------|
| Matière | Polyamide (PA) |
|---------|----------------|

#### Conditions d'utilisation

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 5 kN |
|-------------------------------------------------------------------|------|

#### Plastron, porte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

#### Conditions d'utilisation

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 3 kN |
|---------------------------------------------------|------|

#### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| cConvient pour les goulottes de sol | Oui |
|-------------------------------------|-----|

#### Textes

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|----------------------------------------|

#### Matières

|          |          |
|----------|----------|
| Couleur  | Gris fer |
| Code RAL | 7011     |

#### Raccordement

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 1 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 6 |

#### Équipement

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 6 |
| Nombre de boîte d'appareillage            | 2 |

#### Sécurité

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Indice de protection IP                   | IP20 |
| Résistance aux chocs IK                   | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP30 |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

