



VR06057011

**caja de suelo R06 revestimiento 5mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

Sí

**Dimensiones**

Profundidad de montaje

77 mm

Diámetro incorporado

215 mm

Diámetro externo

234 mm

Profundidad para la instalación del revestimiento

5 mm

**Configuración**

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

R06

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

Sí

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

Sí

Adecuado para limpieza en mojado

No

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo

Seco

**Materiales**

Material

Poliamida (PA)

**Condiciones de uso**

5 kN

**Cubierta, puerta**

Material de la parte superior

Poliamida (PA)

**Condiciones de uso**

3 kN

**Funciones**

Adecuado para conductos subterráneos

Sí

**Texto**

Salida de cable

Con salida de cable en la tapa

**Materiales**

Colour

Gris plata

Código RAL

7011

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables

1

Número de tomas SCHUKO

6

**Equipo**

Número de dispositivos integrados

6

Número de cajas de salida

2

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK08

Clase de protección en condiciones no utilizadas

IP30

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí