



KDE04089005

Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, černý

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

S ochranným rámem na koberec	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

##### Rozměry

Vestavěná hloubka	54 mm
Vestavěná šířka	247 mm
Vestavěná délka	147 mm
Délka	161 mm
Šířka	261 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	8 mm

##### Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	E04
-------------------------------------------	-----

##### Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ne
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ne
Vhodné pro mokré čištění	Ne

##### Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

##### Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
----------	---------------

##### Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

##### Podmínky použití

Svislé zatížení působící na malou plochu	1,5 kN
------------------------------------------	--------

##### Kryt, dveře

Typ víka	Výklopný kryt
----------	---------------

##### Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

##### Tvar

Tvar	Obdélníkový
------	-------------

##### Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

##### Materiál

Barva	Černá - jet black
Kód RAL	9005

##### Připojení

Počet vstupů potrubí	1
----------------------	---

##### Vybavení

Počet zásuvek SCHUKO	4
Počet vestavěných zařízení	4
Počet nosičů přístrojů	2
Počet zásuvkových boxů	2

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

