



FW53US2

UP-Feldverteiler, Hutschiene, IP30, SKII, 180PLE, Nischenmaße (HxBxT): 802x805x110mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Unterputz
Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 15

Anzahl Reihen 5

Anzahl Felder 3

Mit Schloss Nein

Kapazität

Anzahl Module 180

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 800 mm

Breite 800 mm

Tiefe 110 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Ausführung des Handgriffes Klapgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 36

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 6

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Montageplatte Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK09

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30