



1102890BTC



**TMG-2/1 Türstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
---------------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Messing
-------	---------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Funktionen**

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall Edelstahl
-----------	---------------------

Glanzgrad

Glänzend

Werkstoff Ruftaster

Edelstahl

Oberfläche

PVD

**Abmessungen**

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

**Spannung**

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	2
------------------	---

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

**Texte**

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------