



WH36645305Q

**robusto humide AP Gr.1 compl.: 3x Type 23 avec bornes enfichables IP21 Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast Thermoplastique
---------	------------------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	64.3 mm
------------	---------

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

Profondeur de montage	64.3 mm
-----------------------	---------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Avec fermeture	Non
----------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Pré-équipé avec	Prise de courant
-----------------	------------------

**Cache, porte**

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

# Fiche technique du produit

WH36645305Q

---

## Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

## Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

## Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

## Convient pour

robusto montage en saillie

---

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----