Fiche technique du produit
M61869010



M61869010

Té et Croix, LF 30045, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	30 mm
Largeur	45 mm
Mesure a	130 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C

Equipement

Avec film de protection	Non

Configuration

Chevauchement	Non
Avec traitement antibactérien	Non

Photos | dessins

