



LF1501509011

LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, grafietzwart

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	15 mm
Breedte	15 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	150 - 150 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9011
Kleur	Grafietzwart

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK06
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja