



LF1501509011

Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm graphitschwarz

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	15 mm
Breite	15 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	150 - 150 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	1
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9011
Farbe	Graphitschwarz

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK06
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklemmer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja