



FL179A

**Ormar Orion Plus, 1250x600x250 mm, IP65, sa prozirnim vratima**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	1250 mm
Širina	600 mm
Dubina	250 mm
Debljina bočnog zida	1,20 mm

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

**Oprema**

Broj otvora ploče	2
-------------------	---

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

**Materijali**

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

**Oprema**

Broj redova	8
-------------	---

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
Vrata/poklopac je proziran	Da
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

**Električna struja**

Nazivna struja	250 A
----------------	-------

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----