



FL171A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 800x500x200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,20 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Équipement

Nombre de rangées	5
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----