



VKG444M-B

12-groepenverdeler HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA +B, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	695 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
Aantal fasen	3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars	3
---------------------------	---

Samenstelling

Aantal groepen	13
Aantal lichtgroepen	12
Aantal verdelerrijen	3
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	1
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja
