



FL178A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 950x800x300mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	1,20 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
---------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----