



VF318PZF

Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 3 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 54 |
|---------------|----|

Funktionen

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 543 mm |
| Breite | 460 mm |
| Tiefe | 97,50 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 426 mm |
|--------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe | 72 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 18 |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzelür |

Werkstoff

| | |
|------------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Ja |

Sicherheit

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 650 °C |
| Schutzart IP mit Tür | IP40 |

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja