



HW2M312DE

**Disjoncteur Ouvert HW2 55kA 1250A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1250 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	25000
---	-------

**Equipement**

Nombre de contact auxiliaire inverseur	4
--	---

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Valeur de résistance**

Résistance interne	16 µΩ
--------------------	-------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

**Déclenchements**

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	80.40 W
-----------------------------------	---------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----