



LF3006049016

Unutrašnji ugao, LF 30x60mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 90 - 90

Dimenzije

Visina 30 mm

Širina 60 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Obrada Neobrađeno

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 60 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom Ne

Konfiguracija

Preklapanje Ne

Pogodno za

LF 30x60

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da