



LT052

Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	5 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	160 A

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	12 - 12 Nm
----------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
---------------------------------------	-----

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4	1600

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Sicherheit

Schutzart IP	IP3X
--------------	------

Abmessungen

Höhe	206 mm
Breite	106 mm
Tiefe	80 mm

Installation, Montage

Montage auf	Montageplatte DIN Schiene
-------------	------------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja