



LT153U

**NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Jmenovitý proud                       | 250 A   |
| Jmenovitý proud pro pojistkové vložky | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A<br>35 A<br>40 A<br>50 A<br>63 A<br>80 A<br>100 A<br>125 A<br>160 A<br>200 A<br>224 A<br>250 A |

**Pojistka**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH1 |
|-------------------|-----|

**Architektura**

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 3 |
|------------|---|

**Připojení**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Typ výstupu konektoru/zástrčky   | Svorka M10 |
| Typ vstupního konektoru/zástrčky | Svorka M10 |

**Instalace, montáž**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Jmenovitý utahovací moment | 8 - 8 Nm         |
| Montáž                     | System přípojníc |
| Možnost vodorovné montáže  | Ano              |

**Výkon**

|  |      |
|--|------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 20 W |
|--|------|

**Napětí**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí | 1000 V |
|---------------------------|--------|

**Bezpečnost**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |