



HW2C3SH

Chassi HW2 3-polig (CHA)

Tekniska egenskaper

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	12000 V
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	2

Elektrisk ström

Märkström	2500 A
-----------	--------

Arkitektur

Antal poler	3P
-------------	----

Installation, montering

Lämplig för samlingsskenemontage	Ja
----------------------------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja