




WE044



Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Matière

Couleur Blanc pur

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Face arrière interne Brillant

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Voyants En accessoire

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21

Résistance aux chocs IK IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

Adapté à

essensya

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui