



WE044



Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Pure
---------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

Face arrière interne	Brillant
----------------------	----------

Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Encastrement
-------------	--------------

Commandes et indicateurs

Voyants	En accessoire
---------	---------------

Nombre de touches	2
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Type de raccordement	Avec borne Sanvis
----------------------	-------------------

Adapté à

essensya	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----