



WH36645303Q

robusto AP Feucht Gr.1 komplett: 3x T23/Steckklem. mit IP21-Klappdeckel/ Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	64.3 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	64.3 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzelektrokontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----