



WH20184604A

**kallysto Interrupteur à clé S3/1p/1-2-1-2/Plaque frontal pour combin. Anthrac.**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Anthracite
---------	------------

Code RAL	7024
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	60 x 60 mm
------------	------------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma du commutateur 3/1 pôles
---------------------	---------------------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----