




29512089



LED-Signallight RGB R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 2 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 70 mm

Breite 70 mm

Tiefe 50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Beleuchtung Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta)
und Farbdurchlauf über Taster Aufrufbar
Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten

Beschriftung Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar

Aufdruck Ohne Aufdruck

Geeignet für

R.x / Serie 1930 / Serie Glas

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja