



GD108N

Miniverteiler, gamma, 8 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

Technische Eigenschaften

Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 1    |
| Anzahl Reihen                | 1    |
| Anzahl Felder                | 1    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Ja   |

Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 8 |
|---------------|---|

Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 180 mm |
| Breite | 182 mm |
| Tiefe  | 82 mm  |

Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 0 |
|----------------------|---|

Abmessungen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Breite in Teilungseinheiten | 8 |
|-----------------------------|---|

Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

Anschlussmöglichkeiten

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Werkstoff

|            |            |
|------------|------------|
| Werkstoff  | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010       |
| Farbe      | Reinweiss  |

Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

Sicherheit

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK05            |
| Schutzart IP       | IP30            |
| Schliessungstyp    | Ohne Schloss    |
| Glühdrahttest      | 750 °C          |

Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |