



WH22582003T

kallysto Kanaleinbau: Typ yp 23 80x100mm mit G3-Dose und Schnappblende Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	100 mm
Tiefe	61 mm
Einbautiefe	7 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal
-------------	-------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja