




GD106N

Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	50 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutraleiterklemmenblock	Ja
------------------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	180 mm
------	--------

Breite	146 mm
--------	--------

Tiefe	82 mm
-------	-------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6
-----------------------------	---

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Ohne Schloss
----------------	--------------

Glühdrahttest	750 °C
---------------	--------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----