



LVZW150

**Proudový transformátor 150/5 pro NH1-3, 2,5 VA, tř.1**

**Technické vlastnosti**

**Funkce**

Třída přesnosti	1
-----------------	---

**Výkon**

Výkon	2,50 VA
-------	---------

**Rozměry**

Průměr otvoru	21 mm
Výška	63,50 mm
Šířka	59,50 mm
Hloubka	30,10 mm

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Napětí**

Jmenovité napětí při síťové frekvenci (efektivní hodnota)	3000 V
---	--------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-40 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 75 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP10
-----------------	------

**Elektrický proud**

Jmenovitý primární proud (I <sub>pr</sub> )	150 A
Jmenovitý sekundární proud (I <sub>sr</sub> )	5 A

**Instalace, montáž**

Montáž	Základna
--------	----------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	150 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano