



LLA712

NH00-HR3P-LLA,3transf.cour.150-5S,1Make+1Break,connecteuronn.

Caractéristiques techniques

Fusible

Taille de l'élément fusible NH00

Architecture

Nombre de pôles 3

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B 160 A

Installation, montage

Couple de serrage 10 - 10 Nm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 200

Endurance mécanique nombre de manœuvres 1400

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 47 W

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 95 mm²

Section de raccordement en câble souple 95 mm²

Dimensions

Hauteur 50 mm

Largeur 280 mm

Longueur 590 mm

Tension

Tension assignée d'isolement 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8000 V

Câble

Entrée de câble Côté

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui