



LLA708

NH00-HR3P-LLA, 3WV150-5S, av SKL

Tekniska egenskaper

Säkring

| | |
|-----------------|------|
| Säkringsstorlek | NH00 |
|-----------------|------|

Arkitektur

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

Elektrisk ström

| | |
|---|-------|
| Märkström | 160 A |
| Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B | 160 A |

Installation, montering

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 10 - 10 Nm |
|-----------------------------|------------|

Uthållighet

| | |
|---|------|
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 200 |
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 1400 |

Ström

| | |
|--|------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 47 W |
|--|------|

Anslutning

| | |
|----------------------|--------------------|
| Area solid ledare | 95 mm ² |
| Area flexibel ledare | 95 mm ² |

Dimensioner

| | |
|-------|--------|
| Höjd | 50 mm |
| Bredd | 280 mm |
| Längd | 590 mm |

Spänning

| | |
|--|--------|
| Nominell isolationsspänning U _i | 1000 V |
| Nominell impulsskyddsspänning U _{imp} | 8000 V |

Kabel

| | |
|------------------------|------|
| Läge för kabelinföring | Sida |
|------------------------|------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |