



FP04SN2

Schrank, univers, IP44/II, 1550x1050x205mm, leer

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1550 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	10
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----