



FP04SN2



## Väggskåp IP44 1550x1050x205SKII

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1550 mm |
| Bredd                      | 1050 mm |
| Djup                       | 205 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 1 mm    |

#### Säkerhet

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44                 |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II   |
| Låstyp              | Låsstäng<br>Utan lås |
| Slagtålighet IK     | IK09                 |

#### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 4 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 8 |

#### Installation, montering

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montering                       | Väggmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej           |

#### Material

|            |                |
|------------|----------------|
| Färg       | Vit            |
| RAL-kod    | 9010           |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material   | Stål           |

#### Utrustning

|             |    |
|-------------|----|
| Antal rader | 10 |
|-------------|----|

#### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 2   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

#### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 400 A |
|-----------|-------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|